

**Garant**

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 160 mm,  
Ø d / Ø D1: 25/16mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302410 25/16
GTIN	4045197435866
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

**Ohne** Längeneinstellschraube, **kurz**.

**Verwendung:**

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min<sup>-1</sup>.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø d	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Produktnameattribut	L = 160 mm
Produktart	Verlängerung