

FLUKE.

Wärmebildkamera im Taschenformat, Typ: TC01A



Bestelldaten

Bestellnummer	474025 TC01A
GTIN	195112129005
Artikelklasse	47H

Beschreibung

Ausführung:

Robuste, leistungsfähige Wärmebildkamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung.

· **Bild-im-Bild-Modus: Einfache Fehlersuche durch gleichzeitige Darstellung von Sichtbild und Wärmebild.**

· **Fluke Connect: Einfache Sicherung von Messungen und Bildern über WLAN.**

Mobile Variante zur Verbindung mit **Android**.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	1
Bildwiederholfrequenz	9 Hz
Sichtfeld	56 x 42 Grad
Detektorgröße	256 x 192 px

Datenblatt

Schnittstelle	Fluke Connect
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Temperaturbereich	-10 - 550 °C
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
IP-Schutzart	IP 54
Genauigkeit	±2 °C oder 2%
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Thermische Empfindlichkeit	0,05 K
Displaygröße	3,5 Zoll
Produktart	Wärmebildkamera

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/474025-TC01A>