

Garant GRIDLINE

Laptop-Schrank, Anzahl Fächer / Typ: 9/DE



Bestelldaten

Bestellnummer	944460 9/DE
GTIN	4069515037594
Artikelklasse	91K

Beschreibung

Ausführung:

Laptop- / Handyschrank mit 9 einzeln verschließbaren Fächern. Je Fach sind zwei 230 V AC Anschlüsse mit 2 Steckdosen Typ F vorhanden. Auf der Rückseite befindet sich der Stromanschluss mit 1,5 m langem Kabel, Stecker deutsche Ausführung Typ F. Rückwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern. Fachböden und Schrankboden mit Lochung zur Belüftung.

Norm:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fächer-Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Anzahl Fächer	9
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anzahl Steckdosen Typ F	18
Tiefe in G	20

Datenblatt

Nennspannung	250 V
Breite	400 mm
Steckdose Typ	F
Steckertyp Eingang	F
Höhe	2000 mm
Tiefe	500 mm
je Abteil Nutzhöhe	209 mm
Gewicht	46 kg
Eingriffshöhe Fach	162 mm
Eingriffsbreite Fach	340 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9
Nutzbreite	395 mm
Nutztiefe	430 mm
maximale Anschlussleistung	3,6 kW
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Akkuladeschrank