

**Flächenspannfutter, SK 50, Spann-Ø D1: 10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302440 10 |
| GTIN | 4250122600350 |
| Artikelklasse | 36E |

Beschreibung**Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Gesamtlänge L | 190 mm |
| Gewinde M | M24 |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 |
| Auskräglänge A-Maß | 63 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 10 mm |
| Außen-Ø D | 35 mm |
| Aufnahme | SK 50 |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | DIN 2080 |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50 | 308740 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50 | 308610 50 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308615 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308660 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308650 50 |
| AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 50 | 308640 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308765 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308760 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308790 50 |
| AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 50 | 308600 50 |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50 | 308605 50 |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308720 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308795 50 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308785 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50 | 308820 50 |
| Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50 | 308620 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50 | 308830 50 |
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 10 mm | 309900 10 |