

**Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 16-20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428931 16-20
GTIN	4059192064846
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

3-Punkt-Innnenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	0,004 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Datenblatt

Ablesung	0,001 mm
IP-Schutzart	IP 65
Anzahl enthaltener Batterien	1
Messbereich	16 - 20 mm
Standardmesstiefe	64 mm
Batterietyp	Knopfzelle
Maß a	0,5 mm
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428931-16-20>