

Mahr

## Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 8-10mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428931 8-10
GTIN	4059192064815
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

### Technische Beschreibung

Standardmesstiefe	58 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65

## Datenblatt

Maß a	1,8 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	8 - 10 mm
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Knopfzelle
Fehlergrenze	0,004 mm
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428931-8-10>