

Mahr

## Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 50-60mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428931 50-60
GTIN	4059192064891
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Knopfzelle
Fehlergrenze	0,005 mm
IP-Schutzart	IP 65
Standardmesstiefe	79 mm
Messbereich	50 - 60 mm

## Datenblatt

Maß a	0,5 mm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428931-50-60>