

Mahr

Digitaler Innenmessschrauben-Satz mit Datenausgang, Messbereich: 12-20mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 428941 12-20 |
| GTIN | 4059192064983 |
| Artikelklasse | 43A |

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 428931 mit dazugehörigen Einstellringen.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|---|
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 |
| Anzahl Einstellringe | 1 |

Datenblatt

| | |
|--|----------------------------|
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Messbereich | 12 - 20 mm |
| Batterietyp | Knopfzelle |
| Anzahl Messköpfe | 2 |
| Einstellring-Ø | 16 mm |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben |
| IP-Schutzart | IP 65 |
| Norm | DIN 863 |
| Ablesung umschaltbar | mm / Inch |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle |
| Messwertsicherung | MAHR Reference-Lock-System |
| Messtechnik | digital |
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | S6 |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428941-12-20>