

Mahr

## Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang und i-wi, Messbereich: 12-16mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 428932 12-16  |
| GTIN          | 4059192065072 |
| Artikelklasse | 43A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt-Innnenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

Zusätzlich mit integriertem Funksystem i-wi zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

i-wi Stick Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK.

### Technische Beschreibung

## Datenblatt

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben          |
| Standardmesstiefe                        | 64 mm                      |
| Fehlergrenze                             | 0,004 mm                   |
| IP-Schutzart                             | IP 65                      |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032              |
| Maß a                                    | 0,5 mm                     |
| Messbereich                              | 12 - 16 mm                 |
| Ablesung                                 | 0,001 mm                   |
| Batterietyp                              | Knopfzelle                 |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                          |
| Norm                                     | DIN 863                    |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch                  |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle          |
| Schnittstelle                            | Digimatic-Schnittstelle    |
| Schnittstelle                            | MAHR i-wi-Funksystem       |
| Messwertsicherung                        | MAHR Reference-Lock-System |
| Messtechnik                              | digital                    |
| Verpackung                               | stabile Box                |
| Kalibrierung                             | B6                         |
| Produktart                               | 3-Punkt-Innenmessschraube  |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428932-12-16>