

Mahr

Digitale Innenmessschraube mit Datenausgang und i-wi, Messbereich: 30-40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428932 30-40
GTIN	4059192065119
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innnenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

Zusätzlich mit integriertem Funksystem i-wi zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

i-wi Stick Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	0,004 mm
--------------	----------

Messbereich	30 - 40 mm
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Batterietyp	Knopfzelle
Maß a	0,5 mm
Standardmesstiefe	76 mm
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428932-30-40>