

Mahr

Digitaler Innenmessschrauben-Satz mit Datenausgang und i-wi, Messbereich: 20-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428942 20-50
GTIN	4059192065232
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innenmessschrauben mit vorgezogener Gefühlsratsche, schnelle Messungen per Spindelsteigung 1,5 mm. Praktische Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch Symbole, ABS.

Zusätzlich mit integriertem Funksystem i-wi zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 428932 mit dazugehörigen Einstellringen.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

i-wi Stick Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
Einstellring-Ø	25/40 mm
Anzahl Einstellringe	2
Anzahl Messköpfe	4
Messbereich	20 - 50 mm
IP-Schutzart	IP 65
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Batterietyp	Knopfzelle
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428942-20-50>