

Mahr

Digitales Innen-Schnellmessgerät mit Datenausgang und i-wi, Messbereich: 12-16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428934 12-16
GTIN	4059192065508
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innen-Schnellmessgeräte mit Hebelrückzug über den gesamten Messbereich. Großes drehbares (270°) Touch-Display mit praktischen Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch 3 farbige LED und Symbole im Display, ABS.

Zusätzlich mit integriertem Funksystem i-wi zur einfachen, kabellosen Übertragung der Messdaten an jeden PC.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

i-wi Stick Funkempfänger Nr. 498912 Gr. STICK.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Standardmesstiefe	64 mm
Maß a	0,5 mm
Messbereich	12 - 16 mm
Fehlergrenze	0,004 mm
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428934-12-16>
