

Mahr

## Digitaler Innen-Schnellmessgeräte-Satz mit Datenausgang, Messbereich: 50-100mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 428943 50-100 |
| GTIN          | 4059192065447 |
| Artikelklasse | 43A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

3-Punkt-Innnenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innen-Schnellmessgeräte mit Hebelrückzug über den gesamten Messbereich. Großes drehbares (270°) Touch-Display mit praktischen Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch 3 farbige LED und Symbole im Display, ABS.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Digitale Innen-Schnellmessgeräte Nr. 428933 mit dazugehörigen Einstellringen.

#### Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

### Technische Beschreibung

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
|------------------------------------------|---------------|

## Datenblatt

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| IP-Schutzart                 | IP 65                      |
| Energieversorgung            | Batteriebetrieben          |
| Messbereich                  | 50 - 100 mm                |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1                          |
| Anzahl Messköpfe             | 4                          |
| Anzahl Einstellringe         | 2                          |
| Einstellring-Ø               | 60/85 mm                   |
| Norm                         | DIN 863                    |
| Ablesung umschaltbar         | mm / Inch                  |
| Schnittstelle                | USB-Schnittstelle          |
| Schnittstelle                | Digimatic-Schnittstelle    |
| Messwertsicherung            | MAHR Reference-Lock-System |
| Preset-Funktion              | ja                         |
| Messtechnik                  | digital                    |
| Verpackung                   | stabile Box                |
| Kalibrierung                 | S6                         |
| Produktart                   | 3-Punkt-Innen-Messgerät    |

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428943-50-100>