

**Digitales Innen-Schnellmessgerät mit Datenausgang, Messbereich: 60-70mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	428933 60-70
GTIN	4059192065386
Artikelklasse	43A

Beschreibung**Ausführung:**

3-Punkt-Innnenmessschrauben bzw. Innen-Schnellmessgeräte mit Anschlussgewinde zum einfachen Wechseln der Messköpfe. Selbstzentrierender Messkopf, ab 12 mm mit HM-Messbacken. Ab 40 mm Messkopf aus Aluminium zur Gewichtsersparnis. **Ab 12 mm für Messung bis Bohrungsgrund.**

Innen-Schnellmessgeräte mit Hebelrückzug über den gesamten Messbereich. Großes drehbares (270°) Touch-Display mit praktischen Messfunktionen z.B. 3 PRESET, Toleranzanzeige durch 3 farbige LED und Symbole im Display, ABS.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Verlängerung Nr. 428950, Datenkabel Nr. 498941, Einstellringe Nr. 484030, Spannplatte für Bügelmessschraubenständer Nr. 428951.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Standardmesstiefe	79 mm
Maß a	0,5 mm
Ablesung	0,001 mm
Messbereich	60 - 70 mm

Datenblatt

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Fehlergrenze	0,005 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 65
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Preset-Funktion	ja
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B6
Produktart	3-Punkt-Innen-Messgerät

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/428933-60-70>