



Automatiksweißmaske optrel® helix clt, Typ: HELIX



Bestelldaten

Bestellnummer	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Artikelklasse	09U

Beschreibung

Ausführung:

Der Automatiksweißhelm optrel® helix clt besitzt ein klares **Slide-up-Visier** für einen schnellen Wechsel zum Schleifen und anderen Arbeiten. Die innenliegende Blendschutzeinheit mit patentiertem Nasenausschnitt bringt die Blendschutzscheibe näher an die Augen und ermöglicht so ein **grösseres Sichtfeld** im Vergleich zu Standard-Blendschutzkassetten.

Angenehm helle und farbgetreue Sicht dank **Hellzustand der Schutzstufe 2**. Das optrel **IsoFit® Kopfband** ermöglicht eine dreidimensionale Anpassung an jede Kopfform von S bis XL.

Dunkle Schutzstufen: 4 – 12.

- **Hellstufe: 2**
- **Mit 280mAh Li-Polymer-Akkumulator aufladbar über Micro-USB Buchse und Solarzelle (Akkulebensdauer 300 bis 500 Ladezyklen)**
- **Farbe: schwarz**
- **Sichtfeld Schweißfilter: Je nach Kopfbandeinstellung 2,3 bis 6,3 faches Sichtfeld einer 100 x 50 mm Industriestandard-Blendschutzkassette**

Verwendung:

MIG-/ MAG-, Elektroden-, WIG- und Plasma-Schweißen

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Serie	optrel® helix clt
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,1 ms
Klassifizierung gemäß EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Anzahl enthaltener Batterien	1
Schaltzeit von dunkel zu hell	100 - 2000 ms
Produktart	Schweißmaske

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/097976-HELIX>