



Kompaktschleifteller U-Edge Pro (ZA), Ø 125 mm, Körnung: 60



Bestelldaten

Bestellnummer	566315 60
GTIN	4027497236589
Artikelklasse	53L

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	125 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Körnung	60
Schleifmittelkurzzeichen	ZA
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 125 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fächerschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		