



Schleifscheibe (CER) PG Easy CeramicPS, Ø 125 mm, Körnung: 36



Bestelldaten

Bestellnummer	566314 36
GTIN	4027497228027
Artikelklasse	53L

Beschreibung

Ausführung:

Schleifscheibe mit **selbstschärfendem Keramikkorn (CER)** und integriertem glasfaserverstärktem Stützteller. **Aggressives Schleifverhalten** einer Faserscheibe kombiniert mit **ruhigem Lauf** und Standzeitvorteil einer Fächerschleifscheibe.

- **Ein Werkzeug statt zwei: Ersetzt Fiber- und Schrappscheiben - kein Wechsel nötig, Einsatz ohne Sonderspannflansch.**
- **Maximale Performance** dank glasfaserverstärktem Stützteller und Precision-Shaped-Ceramic-Korn.
- **Tief gekröpfte Bauform** für flaches Arbeiten, perfekten Gleichlauf und hohe **Aggressivität.**
- **Extrem hohe Standzeiten** für maximale Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

Flächen- und Kanteneinsatz.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø	22,23 mm
Körnung	36

Scheiben-Ø	125 mm
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 125 mm
Trägerteller	Glasgewebe Stützteller
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Stahl
empfohlener Anstellwinkel	5-15 Grad
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		