



Akku-Rohrschneider, Typ: 4933498374



Bestelldaten

Bestellnummer	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Kompakt-Rohrschneider mit rostfreiem Schneidkopf. **Automatische Anpassung** an Rohr-Ø. Mindest-Wandabstand 43 mm. **Geeignet für Edelstahl-, C-Stahl- und Kupfer-Rohre.** Das Sichtfenster am Schneidemechanismus und die eingebaute Beleuchtung ermöglichen es dem Anwender, das Rohr präzise zu schneiden.

Lieferumfang:

Lieferung im Karton, **ohne** Akku und **ohne** Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Gewicht	3 kg
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Vibration nach EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Akkuart	Lithium-Ion
Drehzahlbereich	$0 - 330 \text{ min}^{-1}$
maximaler Rohr-Ø Kupfer	35 - 54 mm

Datenblatt

Akkuspannung	12 V
maximaler Rohr-Ø Edelstahl	35 - 54 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Produktart	Rohrschneider