



Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder-Sortiment, Anzahl Teile: 24



Bestelldaten

Bestellnummer	667264 24
GTIN	4013288234148
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Handgriff mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring. Lösen und anziehen der Schraube, auch bei fehlendem Widerstand, durch „Zwirbelfunktion“. Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Kraftform-Ratschen-Quergriff mit Freilaufhülse und Vierkant-Abtrieb (1/4 Zoll).

Sämtlicher Inhalt **vollisoliert bis 1000 V** nach **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Inhalt:

Klingen für Schlitz: je 1 St. Gr. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm

Klingen für Phillips: Gr. 1; 2

Klingen für Pozidriv: Gr. 1; 2

Klingen für Torx®: Gr. TX15; TX20; TX25

Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, für Außen-Sechskant: Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Adapterklinge Vierkant-Abtrieb (1/4 Zoll): 1 St.

Kraftform-Quergriff mit Ratschenfunktion: 1 St.

Kraftform-Handgriff mit Ratschenfunktion: 1 St.

Kraftform-Handgriff für Wechselklingen Nr. 667411: 1 St.

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips

Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile	24
Produktart	Schraubendreher

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/667264-24>