

**Flächenspannfutter, SK 40, Spann-Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302420 8
GTIN	4250122600237
Artikelklasse	36E

**Beschreibung****Ausführung:**

Innengewinde für Handspannung.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Technische Beschreibung**

Auskraglänge A-Maß	50 mm
Gewinde M	M16
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900	8
Spann-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Gesamtlänge L	143 mm
Außen-Ø D	28 mm
Aufnahme	SK 40
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Produktart	Flächenspannfutter

## Zubehör

AnzugsbolzenMazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
AnzugsbolzenForm A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40
AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308630 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308785 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40	308760 40
	308650 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel  
40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für  
Steilkegel 40

308625 40

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40

308640 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und  
Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 40

308605 40

Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 8 mm

309900 8