

**Vierkant-Drehling, HSS Co 10, D×Länge: 12X160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	295000 12X160
GTIN	4045197187451
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.

HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).

Vierkant-Drehlinge nach DIN 4964 Form B. Breite: Toleranz h12. Enden abgeschragt.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Technische Beschreibung

Länge	160 mm
Vierkantmaß D	12 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Drehling