

**Garant****Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	302414 20/6
GTIN	4045197436191
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

**Ohne** Längeneinstellschraube, **kurz** und **mit Kühlkanalbohrungen** (nicht verschließbar).

**Verwendung:**

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

**Hinweis:**

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min<sup>-1</sup>.

Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar

Ø D<sub>2</sub>: 14 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø d	20 mm
Bohrungs-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Produktnameattribut	L = 160 mm
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Produktart	Verlängerung

