

Garant

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, L = 300 mm,
Ø d / Ø D1: 25/10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302416 25/10
GTIN	4045197436108
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Ohne Längeneinstellschraube, **lang**.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø d	25 mm
Bohrungs-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	20 mm
Gesamtlänge L	300 mm
Produktnamensattribut	L = 300 mm
Produktart	Verlängerung