

Garant

**Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube, L = 160 mm,
Ø d / Ø D1: 25/10mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	302412 25/10
GTIN	4045197435972
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Mit Längeneinstellschraube, **kurz**.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø D ₁	10 mm
Schaft-Ø d	25 mm
Ø D ₂	20 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Produktnameattribut	L = 160 mm
Produktart	Verlängerung