

**Rundstab-Drehling, HSS Co 10, D×Länge: 8X125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	295020 8X125
GTIN	4045197187864
Artikelklasse	22E

**Beschreibung****Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.

**HSS Co 10** (10 % Kobalt, 67 HRC).

**Drehlinge nach DIN 4964 Form A.** Rundgeschliffen innerhalb Toleranz **h14**.

**Verwendung:**

Zum Drehen, Ausbohren, Einstecken, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Ø D	8 mm
Länge	125 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Drehling