

WEKEM®**Teflon-Dichtungsband, 12 m, Typ: GOLD****Bestelldaten**

Bestellnummer	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile. Besonders kräftiges, dichtes, elastisches Teflonband höchster Qualität, für alle Gewindearten. Geeignet für Propan, Butan, Erdgas, Benzol und Kraftstoffe, Temperaturbereich –240 bis 260 °C.

Verwendung:

Je nach Medium, Rohrleitung und Größe des Gewindes, einsetzbar bis ca. 100 bar (Eigenversuche sind erforderlich), bei 200 °C bis max 16 bar.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Stärke	0,1 mm
--------	--------

Breite	12 mm
für Gewindeart	Alle
Herstellerbezeichnung	GT
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	60 Monat
Länge	12 m
Lagertemperatur	20 °C
Farbe	gelb
Temperatur Einsatzbereich	-240 - 260 °C
Chemische Basis	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Eigenschaft	unbrennbar
Eigenschaft	versprödet nicht
Eigenschaft	klebt nicht
Produktnameattribut	12 m
Produktart	Dichtungsband