

**Rundstab-Drehling, HSS Co 10, D×Länge: 6X80mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 295020 6X80 |
| GTIN | 4045197187819 |
| Artikelklasse | 22E |

Beschreibung**Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.

HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).

Drehlinge nach DIN 4964 Form A. Rundgeschliffen innerhalb Toleranz **h14**.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstecken, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-----------|
| Länge | 80 mm |
| Ø D | 6 mm |
| Schneidstoff | HSS Co 10 |
| Produktart | Drehling |