

**Handschuh-Paar uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Handschuhgröße: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	094267 11
GTIN	4048612139288
Artikelklasse	04W

Beschreibung**Ausführung:**

Handschuh aus patentierter **Bamboo TwinFlex® Technologie**. Feinfühlige 18 Gauge Stricktechnologie bei hohem Schnittschutz-Level D. Die **dünne SoftGrip-Beschichtung** bietet hervorragenden Grip und hohe Abriebfestigkeit. Oeko-Tex 100 zertifiziert, Touchscreen-Kompatibilität und beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.

Verwendung:

Geeignet für trockene und leicht feuchte Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon. Das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet.

Technische Beschreibung

Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Stricktechnologie	18G
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100

Datenblatt

EN 388	3X31D
EN 407	X1XXXX
Trägermaterial	Bambus-Viskose, HPPE, Stahl, PA, Elasthan
Beschichtung	SoftGrip-Foam
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	grün
Norm	EN 407
Kontakthitze bis	100 °C
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	D
Produktart	Schnittschutzhandschuhe