



Härteprüfmaschine Rockwell, Typ: HR-210



Bestelldaten

Bestellnummer	495080 HR-210
GTIN	4550501372022
Artikelklasse	44F

Beschreibung

Ausführung:

Rockwell Härteprüfmaschine HR-210 mit einfacher Bedienung. Die motorisch aufgebrachte Prüfkraft reduziert den Bedienereinfluß der Messung. Anzeige analog. Manueller Gewichtswechsel für Prüfgesamtkraft.

Norm:

ISO 6508-2, JIS B 7726

Lieferumfang:

Flacher Amboss Ø 64 mm, V-Amboss Ø 40 x 30 mm, Wasserwaage.

Sonderzubehör:

Diamant-Eindringkörper inkl. DAkKS-Kalibrierschein Nr. 495092, Netzkabel Nr. 495093, Härtevergleichsplatten.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,5 HR
Bedienung	manuell
maximale Probenbreite	165 mm

Datenblatt

Anzeige	Analoge Messuhr
Gewicht	69 kg
Höhe	1010 mm
Länge	780 mm
maximale Probenhöhe	180 mm
Breite	680 mm
Rockwell Skalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Prüfverfahren	Rockwell
Vorlast Prüfkraft	98,07 N
Hauptlast Prüfkraft	588,4 N
Hauptlast Prüfkraft	980,7 N
Hauptlast Prüfkraft	1471 N
Norm	ISO 6508-2
Norm	JIS B 7726
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Härteprüfgerät