

**Handschuh-Paar uvex phynomic C XG ESD, Handschuhgröße: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	094462 7
GTIN	4048612120248
Artikelklasse	04W

Beschreibung**Ausführung:**

uvex phynomic C XG ESD. Der feinfühlige Handschuh mit Schnittschutzstufe C sitzt wie eine zweite Haut. Gute Griffigkeit bei feuchten und öligen Arbeitsumgebungen. Oeko-Tex 100 zertifiziert und mit Touchscreen-Kompatibilität. Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln sowie für ESD-Arbeitsbereiche gemäß EN 16350.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Handschuhe, die vor elektrostatischer Entladung schützen, isolieren die Hände nicht vor elektrischer Spannung. Nicht geeignet für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen, sondern lediglich zum Produktschutz.

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet
Handschuheigenschaft	Lebensmittel Zertifizierung
Handschuheigenschaft	Touchscreen geeignet

elektrostatistische Eigenschaft	ESD geprüft nach EN 16350
Kleidung Standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Trägermaterial	HPPE, Glasfaser, PA, Elasthan, Carbon
Beschichtung	Aqua-Polymer Xtra Grip Schaum
Beschichtungsvariante	Handinnenfläche
Anwendungsbereich	Allround
Farbe	blau / schwarz
Gewicht	58 g
Verwendung	mehrweg
Schnittschutzklasse	C
Produktart	Schnittschutzhandschuhe