




Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: S325GF



Bestelldaten

Bestellnummer	588755 S325GF
GTIN	4059952622323
Artikelklasse	54B

Beschreibung

Ausführung:

Das PRO Thin Metal S325GF Säbelsägeblatt wurde speziell zum Schneiden sehr dünner Metallbleche entwickelt, wie sie beispielsweise bei Arbeiten an Heizungen und Klimaanlage verwendet werden. Es eignet sich gleichermaßen zum Schneiden von Nichteisenmetallen wie Kupferblech und ist die beste Wahl für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlageinstallationen.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von sehr dünnen Metallblechen.

Technische Beschreibung

Zahnteilung	0,8 mm
Blechstärke (Vollblech)	0,5-1,5 mm
Bezeichnung	S325GF
Sägeblattmaterial	HSS
Blattlänge	85 mm
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
Anzahl Blätter	5
Antriebsmaschine	Säbelsäge
Produktart	Säbelsägeblatt

