

**Rundstab-Drehling, HSS Co 10, D×Länge: 12X125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	295020 12X125
GTIN	4045197187932
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.

HSS Co 10 (10 % Kobalt, 67 HRC).

Drehlinge nach DIN 4964 Form A. Rundgeschliffen innerhalb Toleranz **h14**.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstecken, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Technische Beschreibung

Ø D	12 mm
Länge	125 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Drehling