

**Vierkant-Drehling, HSS Co 10, D×Länge: 25X200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	295000 25X200
GTIN	4045197187581
Artikelklasse	22E

**Beschreibung****Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.

**HSS Co 10** (10 % Kobalt, 67 HRC).

**Vierkant-Drehlinge nach DIN 4964 Form B. Breite: Toleranz h12.** Enden abgeschragt.

**Verwendung:**

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Länge	200 mm
Vierkantmaß D	25 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Drehling