

**Rechteck-Drehling, HSS Co 10, Höhe×Breite: 25X6mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 295060 25X6 |
| GTIN | 4045197271259 |
| Artikelklasse | 22E |

Beschreibung**Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Höhe und Breite: Toleranz **h14**. **HSS Co 10** (10 % Kobalt).

Rechteck-Drehlinge nach DIN 4964 Form D.**Verwendung:**

Zum Drehen, Ausbohren, Einstecken, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-----------|
| Länge | 200 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 6 mm |
| Schneidstoff | HSS Co 10 |
| Produktart | Drehling |