



Flächenspannfutter Form ADB, BT 40 kurz, Spann-Ø D1: 20mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302600 20 |
| GTIN | 4250122612872 |
| Artikelklasse | 36E |

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Spann-Ø D ₁ | 20 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 63 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 |
| Außen-Ø D | 52 mm |
| Aufnahme | BT 40 kurz |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308785 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308795 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40 | 308830 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308801 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308765 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308802 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308806 40 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308790 40 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 | 308760 40 |
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 20 mm | 309900 20 |