

WEKEM®**Teflon-Dichtungsband, 12 m, Typ: FINE****Bestelldaten**

Bestellnummer	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Artikelklasse	08G

Beschreibung**Ausführung:**

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

Verwendung:

PTFE-Gewindedichtband FRp einsetzbar bis 3/8 Zoll bei: Luft, Stickstoff, Gas bis max. 5 bar, Flüssiggas, Trinkwasser bis max. 16 bar einsetzbar bis 100 bar (bei 200 °C bis max 16 bar).

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Technische Beschreibung

Stärke	0,1 mm
Herstellerbezeichnung	FRp
für Gewindeart	fein

Breite	12 mm
Temperatur Einsatzbereich	-240 - 260 °C
Länge	12 m
Farbe	weiß
Lagertemperatur	20 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	60 Monat
Chemische Basis	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Eigenschaft	unbrennbar
Eigenschaft	versprödet nicht
Eigenschaft	klebt nicht
Produktnameattribut	12 m
Produktart	Dichtungsband