

**Rechteck-Drehling, HSS Co 10, Höhe×Breite: 16X4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	295060 16X4
GTIN	4045197271150
Artikelklasse	22E

**Beschreibung****Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.  
Höhe und Breite: Toleranz **h14**. **HSS Co 10** (10 % Kobalt).

**Rechteck-Drehlinge nach DIN 4964 Form D.****Verwendung:**

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

**Technische Beschreibung**

Breite	4 mm
Länge	80 mm
Höhe	16 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Drehling