



Rechteck-Drehling, HSS Co 10, Höhe×Breite: 16X4Lmm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 295060 16X4L |
| GTIN | 4045197271167 |
| Artikelklasse | 22E |

Beschreibung

Ausführung:

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Höhe und Breite: Toleranz **h14**. **HSS Co 10** (10 % Kobalt).

Rechteck-Drehlinge nach DIN 4964 Form D.

Verwendung:

Zum Drehen, Ausbohren, Einstecken, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|-----------|
| Höhe | 16 mm |
| Breite | 4 mm |
| Länge | 100 mm |
| Schneidstoff | HSS Co 10 |
| Produktart | Drehling |