



SCMT 09T304 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



Bestelldaten

Bestellnummer	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Artikelklasse	22D

Beschreibung

SCMT 09T304 Set à 10 Stück HBX020 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HBX020
 Spanbrecher: PM
 Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm
 Vorschub f : 0,08 - 0,36 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	PM
Vorschub f	0,08 - 0,36 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBX020

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen