

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110408 SR, für Softcut® Fräser, HB7510-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	215445 ST1400
GTIN	4069515039239
Artikelklasse	2A1

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 5,5 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f_z pro Zahn	0,18 mm
Typ	ST1400
ISO-Code Wendeschneidplatte	AOMT110408 SR
Sorte	HB7510-1
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

Datenblatt

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	340 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		