

**Universal-Lochsägenset Power Charge Plus, Lochsägen-Ø: 22-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	589807 22-32
GTIN	4059952536484
Artikelklasse	54B

Beschreibung**Ausführung:**

Das Schneiden von Löchern in Stahlblechen ist nicht mit anderen Lochsägen-Anwendungen vergleichbar. In industriellen Umgebungen oder bei Arbeiten an Fahrzeugen muss man äußerst präzise sein. Das Material ist aber meist sehr zäh und beschädigt herkömmliche BI-Metall-Lochsägen. Die EXPERT Sheet Metal PC Plus löst all diese Probleme, denn sie besteht aus kompakter, hochwertiger Technik. Die EXPERT Sheet Metal PC Plus besteht aus einem einzigen Zylinder aus gedrehtem Metall für ultimative Stabilität, Robustheit und Genauigkeit. Extreme Lebensdauer und die Fähigkeit, die härtesten Stahlsorten zu schneiden – durch Carbide-Zähne, die einzeln geschärft und auf den Körper gelötet werden. Diese Lochsäge vereint die besten Eigenschaften in einer kompakten Form: Sie ist langlebig, genau und für hochwertige Blecharbeiten optimiert. Zur Verwendung mit dem Power Charge Plus-Schnellspann-Adapter von Bosch: für Genauigkeit und Robustheit

Lieferumfang:

2x Zentrierbohrer, 3x Lochsäge (Ø 22 mm, Ø 25 mm, Ø 32 mm), Schnellspann-Adapter.

Technische Beschreibung

Serie	Power Charge Plus
Lochsägen-Ø	22 - 32 mm

Datenblatt

Anzahl Aufnahmeschäfte	1
Anzahl Teile	6
Anzahl Zentrierbohrer	2
maximale Schnitttiefe	5 mm
Produktart	Lochsäge

Passende Produkte

No Shop URL available for: 589807 22-32