

**Rechteck-Drehling, HSS Co 10, Höhe×Breite: 25X12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	295060 25X12
GTIN	4045197271358
Artikelklasse	22E

Beschreibung**Ausführung:**

Drehlinge mit geraden, rechtwinkligen Enden.
Höhe und Breite: Toleranz **h14**. **HSS Co 10** (10 % Kobalt).

Rechteck-Drehlinge nach DIN 4964 Form D.**Verwendung:**

Zum Drehen, Ausbohren, Einstechen, usw.; besonders als Rohmaterial zur Herstellung von Formstählen geeignet.

Technische Beschreibung

Breite	12 mm
Länge	200 mm
Höhe	25 mm
Schneidstoff	HSS Co 10
Produktart	Drehling