



## Bimetall Lochsägen-Sortiment Power Change Plus, Typ: 19-83



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 589820 19-83  |
| GTIN          | 6949509240682 |
| Artikelklasse | 54B           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bimetall Lochsägensortiment mit Power Change Plus System in den gängigsten Durchmessern. Inklusive 6-kant Aufnahmeschaft und HSS-Zentrierbohrern im Kunststoffkoffer.

**Lochsäge:HSS-Bimetall** Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. **Progressive Verzahnung** für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das **Power Change Plus**-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen **44 mm**.

**Aufnahmeschaft:** Der **Power Change Plus Aufnahmeschaft** ermöglicht werkzeuglose Aufnahme von Lochsägen und Zentrierbohrern.

**Zentrierbohrer: HSS-Co Zentrierbohrer** für Stahl und INOX. Werkzeugloses Spannen im Aufnahmeschaft.

#### Hinweis:

Power Change Plus-Schnellspan-Adapter und passender Zentrierbohrer wird benötigt. Diese finden Sie in unserem eShop unter den folgenden Artikelnummern: Power Change Plus-Schnellspan-Adapter: Nr. 589795 Gr. 14-152 und Nr. 589796 Gr. 14-152 Zentrierbohrer mit Auswurfeder: Nr. 589805 Gr. HSS-CO.

### Technische Beschreibung

## Datenblatt

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Anzahl Zentrierbohrer  | 2                         |
| Lochsägen-Ø            | 19; 25; 38; 44; 68; 83 mm |
| Anzahl Aufnahmeschäfte | 1                         |
| Anzahl Teile           | 9                         |
| Produktart             | Lochsäge                  |