

Garant
HM-Bohrstange E.. STFCL 90°, für Wendeschneidplatten TC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E12M STFCL/L11
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz L ₃	8 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15 mm
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	11,5 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500