



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Xtra, Typ: 4



Bestelldaten

Bestellnummer	082006 4
GTIN	4250004112506
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra für den Heavy-Duty-Einsatz.

- **Mehr Ultraschallwirkung durch automatische Dynamic-Funktion.**
- **zuschaltbarer Eco-Modus zur schonenden Reinigung und Energiesparung.**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.**
- **Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.**
- **Automatische Sicherheitsabschaltung.**

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101. Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.

Technische Beschreibung

Geräte-Länge	435 mm
Geräte-Breite	215 mm
Herstellerbezeichnung	Xtra 40
Gewicht	6,8 kg
Länge Einsatzkorb	195 mm
Volumen	5 l

Datenblatt

Ultraschall-Spitzenleistung	560 W
empfohlenes Arbeitsvolumen	4 l
Breite Einsatzkorb	105 mm
Heizleistung	400 W
Nennspannung	220 - 240 V
Reinigungsbecken Höhe	150 mm
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät