



Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Xtra, Typ: 12



Bestelldaten

Bestellnummer	082006 12
GTIN	4250004112544
Artikelklasse	04S

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra für den Heavy-Duty-Einsatz.

- **Mehr Ultraschallwirkung durch automatische Dynamic-Funktion.**
- **zuschaltbarer Eco-Modus zur schonenden Reinigung und Energiesparung.**
- **Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.**
- **Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.**
- **Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.**
- **Automatische Sicherheitsabschaltung.**

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101. Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	Xtra 120
Länge Einsatzkorb	245 mm
Reinigungsbecken Höhe	190 mm
empfohlenes Arbeitsvolumen	12,1 l
Geräte-Länge	500 mm
Gewicht	11,3 kg

Datenblatt

Volumen	14,2 l
Geräte-Breite	315 mm
Ultraschall-Spitzenleistung	880 W
Nennspannung	220 - 240 V
Heizleistung	800 W
Breite Einsatzkorb	195 mm
Produktart	Ultraschallreinigungsgerät