

**Kraft-Seitenschneider, poliert, mit Öffnungsfeder, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725231 180
GTIN	4003773060192
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk.

Mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,8 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein

Datenblatt

mit zuschaltbarer Öffnungsfeder

ja

Produktart

schneidende Zange