



Wasserpumpenzange Cobra®ES mit Rasten-Feinverstellung extra schlanker Kopf, ganze Länge: 180mm



Bestelldaten

Bestellnummer	706251 180
GTIN	4003773088981
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. **Durchgestecktes Gelenk** (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Griff	mit Kunststoff überzogen
Spannweite für Rohre	1.1/4 Zoll
ganze Länge	180 mm
Serie	Cobra®ES
Anzahl Rasten Feineinstellung	18
Spannweite für Sechskant	32 mm
Oberfläche	schwarz atramentiert
Norm	DIN ISO 8976

Datenblatt

Ausführung Backen	extra schlank
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei	nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange