



Wasserpumpenzange Cobra® ES mit Rasten-Feinverstellung extra schlanker Kopf, ganze Länge: 250mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 706251 250 |
| GTIN | 4003773061267 |
| Artikelklasse | 73F |

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. **Durchgestecktes Gelenk** (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Spannweite für Sechskant | 36 mm |
| Griff | mit Kunststoff überzogen |
| Anzahl Rasten Feineinstellung | 25 |
| Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll |
| Serie | Cobra® ES |
| ganze Länge | 250 mm |
| Oberfläche | schwarz atramentiert |
| Norm | DIN ISO 8976 |
| Ausführung Backen | extra schlank |

Datenblatt

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| funkenfrei | nein |
| Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja |
| Selbstklemmung | ja |
| Klemmschutz | ja |
| Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |