

Datenblatt

RENISHAW

Rubintastereinsatz, zylinderförmig, Zylinder-Ø D: 4Rmm



Bestelldaten

Bestellnummer	494230 4R
GTIN	2050002087224
Artikelklasse	49F

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrischer Rubintaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Gewicht	0,9 g
Länge L	22 mm
effektive Arbeitslänge	10 mm
Zylinder-Ø D	4 mm
Material Schaft	Stahl
Anschlussgewinde	M2
Produktart	Taster